

<b>DESCRIZIONE</b>	SNIF – Sistema di evacuazione degli odori bivalente con aspirazione contemporanea dal bagno e dal vaso WC (tramite collegamento al tubo di cacciata)
<b>COMPONENTI</b>	
<b>CSNIFCAS</b>	Cassetta ad incasso con coperchio in cartone per la protezione da cantiere
<b>CSNIFADP</b>	Aspiratore completo composto da gruppo motore, piastra con filtro rimovibile e placca di finitura
<b>MATERIALE</b>	
<b>cassetta incasso</b>	Polipropilene (PP)
<b>gruppo motore</b>	Polipropilene (PP)
<b>piastra e placca</b>	Polipropilene (PP)
<b>FINITURA</b>	
<b>placca</b>	Bianco opaco
<b>DIMENSIONI</b>	
<b>scatola ad incasso</b>	225 x 225 x 108 mm (larghezza x altezza x profondità)
<b>controplacca</b>	244 x 244 x 20 mm (larghezza x altezza x profondità)
<b>filtro</b>	133 x 133 x 10 mm (larghezza x altezza x spessore)
<b>placca</b>	250 x 250 x 25 mm (larghezza x altezza x profondità)
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	
<b>portata di aspirazione</b>	100 mc/h (massima)
<b>livello di rumorosità</b>	< 35 dB
<b>alimentazione</b>	230 V
<b>potenza assorbita</b>	31 W
<b>peso complessivo</b>	1,8 kg
<b>ritardo in accensione</b>	50 secondi
<b>ritardo in spegnimento</b>	350 secondi
<b>clapet antiritorno</b>	Di serie (premontato sul manicotto di espulsione)
<b>INSTALLAZIONE</b>	
<b>cassetta incasso</b>	Seguire le istruzioni stampate sul coperchio in cartone di protezione cantiere
<b>gruppo motore</b>	Seguire le istruzioni riportate nel manuale contenuto nella confezione della cassetta ad incasso
<b>allacciamento elettrico</b>	Seguire le istruzioni riportate nel manuale contenuto nella confezione della cassetta ad incasso (adottare schema modello <b>ER 100 VZ</b> )
<b>collegamento aeraulico</b>	Il collegamento tra <u>cassetta wc ed aspiratore SNIF</u> deve essere realizzato con tubi in polipropilene $\varnothing$ 50 mm Il collegamento tra <u>l'aspiratore e l'esterno dell'edificio</u> può essere realizzato nei seguenti modi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <math>\varnothing</math> 75 mm direttamente a parete all'esterno con griglia (dove consentito dall'ASL)</li> <li>2. <math>\varnothing</math> 75 mm collegato al condotto di ventilazione esclusivo</li> <li>3. <math>\varnothing</math> 75 mm collegato al condotto di ventilazione collettivo (clapet antiodore di serie su espulsione)</li> <li>4. <math>\varnothing</math> 75/110 mm collegato al condotto di espulsione della Ventilazione Meccanica Controllata</li> </ol> <p><b>NB:</b> Le cassette wc ad incasso Andromeda Comby cod. CTCOMBSP+ e Andromeda Portante cod. CTPORASP+ sono dotate di tubo di cacciata con derivazione laterale <math>\varnothing</math> 50 mm per il collegamento all'aspira odori. Si consiglia di realizzare i tratti di aspirazione e di espulsione dell'aria viziata con sistema di scarico insonorizzato POLO-KAL NG</p>
<b>CAMPI D'IMPIEGO</b>	Evacuazione istantanea ed efficace di cattivi odori e di aria viziata da vapore acqueo in bagni ciechi pubblici e privati ove si miri al massimo comfort igienico in ogni condizione di utilizzo